

UN SOLO ABRASIVO PARA TODOS LOS MATERIALES



USTED TIENE LAS IDEAS NOSOTROS TENEMOS LA HERRAMIENTA

¿ Necesita pulir superficies de Marmol, Granito o materiales sinteticos ?

* No Hay problema con la FAMILIA DE muelas SUMMIT AP

SUMMIT AP para Pulidoras de Brazo CNC - y Maquinas Automáticas

Diametro estandar 200 mm; otros diametros bajo pedido
La familia AP complementa la serie mas conocida Summit que ha convencido a los usuarios de todo el mundo durante mas de una decada

ETAPA DE ALISADO



Sugerimos iniciar el proceso con los granos 80, 200 y 400 (Ø 200 mm). Para evitar que el contacto de metal, escantille los bordes de la piedra, los espacios entre los segmentos, se cubre con una amalgama de relleno. La superficie de contacto se ranura de forma que el agua se distribuya correctamente.

ETAPA DE PULIDO



Dependiendo del estado inicial, continuar con las muelas de resina SUMMIT AP con los granos 200, 500, 1000, 2000, y 3000. De forma alternativa puede usar la gama completa SUMMIT AP serie resina 100, 200, 500, 1000, 2000 y 3000. Sin embargo le sugerimos que considere el uso de los granos de metal en la etapa de alisado, por que trabajan de forma mas agresiva y tienen mayor duración.

100 200 500 1000 2000 and 3000

ETAPA DE BRILLO



En el caso de pulir Granitos Negros le recomendamos usar nuestra muela (Buff Black). Considerando que se debe reducir la cantidad de agua para lograr que la muela y el material aumenten su temperatura (nunca muy caliente). Aconsejamos no usar nunca el Buff Black sobre materiales sintéticos de colores oscuros.

También le recomendamos el uso de nuestro plato amortiguador de goma para reducir las vibraciones producidas por la reducción de agua.



NOTAS

- * Si es necesario le facilitaremos nuestros parámetros para el proceso
- * Las muelas SUMMIT deben ser fijadas con tornillos



Sanwa Kenma Europe

PIEDRAIBERICA
Mariano Crespo
www.piedraiberica.com
C. Hermano Garate, 8
28020 - MADRID- ESPAÑA